



# 市面部分紅外線治療燈型號資料

樣本編號	牌子	型號	售價 [1]	功率 (W)	紅外線光源 [2]	尺寸 (長x闊x高) (cm)	紅外線照射面積 (cm <sup>2</sup> ) [3]	可調角度 [4]	時間掣 (分鐘)	每次使用時間 (分鐘) [5]	最近使用距離 (cm) [5]	其他聲稱功能 [6]	保用期 (年) [7]
1	Asante	SN-51	\$685	300	鹵素燈管	19.8 x 18.6 x 29.5	(30 x 40)	15°(下) 30°(上)	1-15	15	30	a,b,c	3
2	德國博雅 Beurer	IL11	\$598	100	燈泡	16.5 x 12 x 20.5	—	5段	—	12	60	—	3
3		IL21	\$698	150	燈泡	17.5 x 14.5 x 22	—	5段	—	12	80	—	3
4		IL35	\$758	150	燈泡	17.5 x 14.5 x 22	—	5段	5/10/15	15▼	80	d	3
5		IL50	\$1328	300	鹵素燈管	19.5 x 27 x 28.5	30 x 40	0-50°	1-15	15	30	a,b,d	3
6	量品 Tailor Made	TM200	\$698	200	鹵素燈管	22.5 x 17.5 x 29	30 x 40	0-35°	-	15	30	a,c	1
7		TM300	\$998	300	鹵素燈管	22.5 x 22.5 x 33.5	30 x 40	0-35°	1-15	15	30	a,c	1
8	Yeollin Sesang	IR-2014	\$2396	240	燈泡	60 x 60 x 170	—	0-315°	0-60	60(15)▼	(30)	e	1

**註** 列表並未包括所有在本港售賣的紅外線治療燈。

表中所有資料乃根據本會搜集所得或由代理商提供，資料只宜作參考，消費者購買前應向代理商查詢詳情。樣本按牌子、型號的英文字母排序。

— 表示沒有該功能、不適用或代理商沒有提供資料。

[1] 售價是約數，乃代理商提供或由本會於2022年12月及2023年1月在市面調查所得。不同零售商的價格或有差別。

[2] 全部皆屬可更換的紅外線燈泡或燈管。

[3] #1的包裝盒或說明書未有提供資料，相關資料由代理商提供並確認為在使用距離30cm下的照射面積並以括號表示。

[4] #1、#5、#6、#7及#8為無段式調校。

[5] 資料源自說明書。

▼#4的說明書列明每天最多可使用2次。

#8的說明書列明每次最長使用時間為60分鐘及每天最多可使用3次，說明書亦未有列明最近使用距離，括號內的資料由代理商提供。

[6] a 陶瓷濾板將熱力均勻散布

b 過熱安全保護

c 防紫外線功能

d 自動關機

e 可調校高度/紅外線強度

[7] 除#1外，其餘型號的保用範圍不包括紅外線燈泡或燈管。